

MR 311-R пенетрант

Красный для капиллярного контроля согласно EN 571 ч. 1

Внешний вид и состав:

- Красный пенетрант, смывается водой и растворителем. Тип II согласно EN 571-1
- Темно-красного цвета
- Не содержит минерального масла
- Не содержит азосоединений
- Биоразлагаемость 98% в соотв. с EN ISO 9888
- Подходит для всех металлов (пригодность для керамики и пластика проверять перед использованием)
- Удобный в применении на особо гладких поверхностях (низкое поверхностное натяжение пенетранта)
- Испытан и одобрен в диапазоне рабочих температур: от +10 °C до +50 °C
- Хорошо удаляется с кожи
- Очень хорошо смывается
- Возможно распылять вверх

Заключения и спецификации:

- Выборочное тестирование проводилось в соотв. с EN ISO 3452:2006 ч. 2:
Чувствительность класс 2 в соотв. с DIN EN ISO 3452:2006 ч. 2 система ПСе
Смывка: MR 79, MR 85, MR 88
Проявитель: MR 70
- Чувствительность класс 2 в соотв. с DIN EN ISO 3452:2006 ч. 2 система ПАС
Смывка: Вода
Проявитель: MR 703 W
- Низкое содержание галогена и серы соответствует EN ISO 3452 часть 2 и ASME Code V, Section V, Article 6, T-641
- Одобрен Lloyd's Reg., Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Framatome ANP, ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ», Российский Морской Регистр Судоходства

Применение:

- Удалить загрязнения с поверхности любым приемлемым способом. Как предочиститель для удаления масел, жиров и т.д. возможно применять смывку MR 85.
- Нанести пенетрант MR 311-R на исследуемую часть поверхности одним из методов: распылением, при помощи кисточки, поливом или погружением. Выдержать не менее 5 минут для проникновения пенетранта.
- Удалить излишки пенетранта водой или чистой тканью без ворса и смывкой MR.
- Распылить проявитель MR70 или MR703W с расстояния примерно 20 см на сухую поверхность, тонким ровным слоем. Несплошности поверхности будут проявляться в виде красных индикаций.

Внимание: Если слой проявителя очень толстый, индикации пенетранта в местах особо тонких несплошностей могут не выйти на поверхность

Срок хранения:

- Не менее 4 лет при комнатной температуре

Упаковка:

- Аэрозоли, 500 мл
- Канистра 5 л, 30 л, 200 л